

BT50S/BT102S 小流量調速型蠕動泵

- 4 位元 LED 數位顯示轉速和工作模式。
- LF-LED-OS 軟體系統。
- LED 指示燈顯示內控、外控、腳踏開關等工作狀態。
- 薄膜按鍵操作。
- 具有啟停、正反、全速,調速、狀態記憶(斷電記憶)等功能。
- 簡易分裝控制,實現重複傳輸定量液體的功能。
- 轉速解析度 0.1 轉/分鐘。
- 可以安裝不同泵頭與驅動器組合。
- 電路板加噴三防漆工藝,達到防塵防潮效果。
- 超強的抗干擾特性,全電壓設計,適用於複雜的供電環境;
- 高低電平控制啟停、正反、簡易分裝、光耦隔離,5V、12V、24V電平輸入可選。
- RS485 通訊,支援 MODBUS 協定,方便與各種控制設備連接。
- 可使用外部腳踏開關控制啟停,進行簡易分配灌裝功能。

| 技術參數 | BT50S | BT102S | | |
|--------|---------------------------|------------------|--|--|
| 流量範圍 | 0.0001~190mL/min | 0.0001~480mL/min | | |
| 轉速範圍 | 0.1~50 轉/分鐘 | 0.1~50 轉/分鐘 | | |
| 轉速解析度 | 0.1 轉/分鐘 | | | |
| 轉速精度誤差 | <±0.5% | | | |
| 電源電壓 | AC 100-240V 50Hz/60Hz | | | |
| 功率 | <25W | < 30W | | |
| 外控介面 | 外控輸入電平 5V、12V(標配)、24V(選配) | | | |
| 通訊介面 | RS485 通訊,支援 MODBUS 協定 | | | |
| 工作環境 | 環境温度 0 ~ 40℃、相對濕度<80% | | | |
| 防護等級 | IP31 | | | |
| 主機殼尺寸 | (長×寬×高)224mm×127mm×128mm | | | |
| 重量 | 2.6Kg 2.7Kg | | | |

外形尺寸





BT50S/102S 適用泵頭組合





DG-2



DT10-28



YT15(YT25)

BT50S/ BT102S 調速型蠕動泵適用泵頭及軟管、流量參數

| 驅動器型號 | 適用泵頭 | 可選擇通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量(ml/min) |
|--------|---------|--------|-----------------------|---------------|
| BT50S | DG | 1 \ 2 | 壁厚 0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0001~24.5 |
| | DT10-18 | 1 | 壁厚 0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~41 |
| | DT10-28 | 1 | 壁厚 0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~41 |
| | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~140 |
| | YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~160 |
| BT102S | DG | 1、2 | 壁厚 0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0001~49 |
| | DT10-18 | 1 | 壁厚 0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~82 |
| | DT10-28 | 1 | 壁厚 0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~82 |
| | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~280 |
| | YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~280 |
| | YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~380 |
| | YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~480 |