

# 3D MIXER 混樣機 M10

3D MIXER混樣機M10適用於不同重量和顆粒大小的粉末物質混合均勻，將粉末放置於密閉混樣瓶內，機器旋轉移動，產生多角度方向的作用力，使樣品均勻。能混合乾性、濕性樣品或乾濕混合，操作方便易清理。尤其可運用於航太及軍用等高危險性產品混合，混樣更均勻，樣品低殘留，密封罐體無揚塵汙染。



- 操作、保養簡單
- 低噪音
- 易清洗
- 罐體不限型態，都能透過外部彈性膠條將罐體牢牢綁緊

## M10 規格

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 最大混樣容積 | 2 L (適用各式樣品罐)              |
| 最大罐體尺寸 | Φ124mm x H240mm            |
| 時間範圍   | 00 : 01 ~ 99 : 59 (hr/min) |
| 轉 速    | 20 ~ 100 rpm/min           |
| 外型尺寸   | W496 x D640 x H375 mm      |
| 重 量    | 60 kg                      |
| 功 率    | 200 W                      |
| 電 源    | 220 V / 50-60 Hz           |



M10



日泰展業有限公司  
Ritai Enterprise Co., Ltd.

[www.ritaitec.com](http://www.ritaitec.com)

[ritai.ryanhsu@gmail.com](mailto:ritai.ryanhsu@gmail.com) / [service@ritaitec.com](mailto:service@ritaitec.com)

台北市大同區承德路2段75巷15-2號

TEL: 02-2555-9506 / FAX: 02-2550-3619